

Pourable Sealer



DESCRIPCIÓN

Producto Bicomponente, libre de disolventes, en base de poliuretano compatible con láminas Sure-Seal y Texsalón. Proporciona flexibilidad, de alta durabilidad, para sellado de láminas.

APLICACIONES

Sellado de láminas Sure-Seal sobre distintos soportes en puntos singulares como paso de cables o tuberías.

También es empleado como barrera permanente de sellado entre las láminas Sure-Seal o Texsalón y el área de la cubierta ya construida.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Color	Negro
Sólidos	100%
Gravedad específica	1,23
Presentación	Botes de 7,57 lts
Punto de Inflamación	Componente A: 254°C Componente B: 104°C
Resistencia a tracción	14,74 kg/cm ²
Dureza (Shore A)	30
Elongación	280%
Doblado a bajas temperaturas	-46°C
Tiempo de Vida	1 año en su envase perfectamente cerrado

Pourable Sealer

FORMA DE APLICACIÓN

- **MEZCLADO:** Añadir el componente B sobre el componente A. Agitar empleando una batidora de velocidad variable y mezclar con una paleta durante al menos 5 minutos. Asegurarse de que se emplea todo el producto, incluyendo los bordes o restos adheridos al fondo. Obtener una mezcla uniforme.
- Nota: Tras el mezclado Pourable Sealer tiene un tiempo de vida de 30 minutos a 25 °C.
- Nota: El componente B puede quedar presurizado, abrirlo lentamente.
- Colocar la lámina Sure-Seal, en la zona de sellado cerrar las zonas de posibles aberturas para evitar pérdidas durante la aplicación.
- Aplicar Pourable Sealer de acuerdo al detalle correspondiente con una profundidad mínima de 50 mm.
- Limpiar todas las superficies con Weathered Membrane Cleaner y rellenar con la mezcla hasta el borde de forma que se evite la entrada de agua.
- Pourable Sealer está disponible únicamente en color negro, utilizar con cuidado para evitar posibles contaminaciones sobre membranas blancas u otras superficies para no dañar la calidad estética del sistema.
- Como barrera de sellado de la lámina con la cubierta, limpiar previamente de todos los restos de polvo, grava o humedad, dejando una superficie seca, limpia y uniforme.
- Características Generales: Las características típicas están basadas en ensayos de muestras y no garantizan todas las muestras de este producto. Esta ficha y su información se proporcionan como guía y no reflejan la especificación o rango de especificaciones para propiedades o características particulares de este producto.
- Revisar las especificaciones actualizadas y detalles de aplicación específicos requeridos

PRECAUCIONES

- Revisar la Hoja de Seguridad para una información completa.
- Evitar respirar los vapores. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice. Emplear con una ventilación adecuada. En caso de inhalación, respirar aire limpio, si hay dificultad en la respiración aplicar respiración artificial y dar oxígeno. Llamar al servicio sanitario.
- En caso de ingesta, NO inducir el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.
- Causa irritación al contacto con los ojos. Utilizar gafas y guates adecuados. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico.
- Evitar contacto con la piel. Lavar las manos siempre después de su uso. En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada con agua y jabón. Utilizar guantes resistentes a disolventes o con alta resistencia química, este producto contiene materiales irritantes.
- No diluir Pourable Sealer, la dilución puede afectar a sus propiedades.
- La vida del producto está basada en el producto almacenado en su recipiente original, o en contenedores sin abrir y no dañados, si se almacena temperaturas inferiores, se debe restituir a la temperatura ambiente antes de su uso.
- El consumo depende de las condiciones de trabajo.
- Evitar el contacto con otras superficies gomosas ya que pueden quedar manchadas.
- Mantener fuera del alcance de niños.